

**Tuerca corredera en ranura bonificada, Anchura de la ranura S: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	313805 12
GTIN	2050001929860
Clase de artículo	33T

Descripción**Ejecución:**

Rectificadas con precisión y ranuradas.

Idóneo para:

Producto Röhm KFD-HE.

Suministro:

¡Incluidos tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 – 12.9!

Nota:

Se pueden suministrar de fábrica otras tuercas correderas en ranura.

Descripción técnica

Altura H	18,5 mm
Distancia entre perforaciones b	20 mm
Par de apriete máximo	50 Nm
Adecuadas para producto Röhm KFD-HE	170
Rosca G	M10

Altura de escalonado h	7,5 mm
Anchura de la ranura S	12 mm
Tipo de producto	Tuerca corredera