



Fijador de roscas, 50 ml, Denominación del fabricante: 32-18



Datos de pedido

Número de pedido	083313 32-18
GTIN	2050002005204
Clase de artículo	08G

Descripción

Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Aplicación:

Resistencia baja – Separación posible con herramientas normales.

Resistencia media – Separación posible con herramientas normales.

Altamente resistente – La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C). Resistencia baja, desmontaje fácil, para todos los metales, exento de identificación.

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.

Descripción técnica

Par inicial de arranque mínimo	6 - 10 Nm
--------------------------------	-----------

Quality Dress	32-18
Para tamaño de rosca M hasta	M12
Temperatura de almacenamiento	20 °C
adecuado para material	Metal
intersticio máximo	0,1 mm
Forma	líquido
Base química	metacrilato anaeróbico
Color	violeta
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	uniones atornilladas premontadas
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Propiedad	evita que se agarrote
Propiedad	resistente a las vibraciones
Propiedad	estanco
Capacidad	50 ml
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 150 °C
Punto de inflamación	100 °C
Para tamaño de rosca pulgadas	3/4 pul
Resistencia funcional según	3 - 6 h
Resistencia manual al cabo de	15 - 20 min
Viscosidad dinámica	120 - 170 mPas
Desmontaje	con herramienta normal
Clase de resistencia	resistencia baja
Densidad	1,1 g/cm ³
Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Fijador de roscas

Accesorios

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7063

083392 7063

Bomba peristáltica manual con juego de agujas dosificadoras Aptitud para el tamaño de envase 50 ml

083344 50

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7061

083391 7061