

**Fijador de roscas, 50 ml, Denominación del fabricante: 55-03****Datos de pedido**

Número de pedido	083313 55-03
GTIN	2050002005211
Clase de artículo	08G

Descripción**Ejecución:**

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Aplicación:

Resistencia baja – Separación posible con herramientas normales.

Resistencia media – Separación posible con herramientas normales.

Altamente resistente – La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C). Resistencia media, utilizable como fijador de roscas y sellador para roscas, hasta 200 °C, también para materiales pasivos, exento de identificación.

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.

Descripción técnica

Para tamaño de rosca M hasta	M36
------------------------------	-----

Quality Dress	55-03
Par inicial de arranque mínimo	18 - 23 Nm
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
intersticio máximo	0,25 mm
Punto de inflamación	100 °C
Capacidad	50 ml
adecuado para material	Metal
Base química	metacrilato anaeróbico
Color	azul
Temperatura de almacenamiento	20 °C
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	superficies aceitosas
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 200 °C
Forma	líquido
Propiedad	resistente a las vibraciones
Propiedad	estanco
Propiedad	evita que se agarrote
Propiedad	sin etiquetar
Propiedad	tixotrópico
Resistencia funcional según	1 - 3 h
Resistencia manual al cabo de	10 - 20 min
Viscosidad dinámica	900 - 1500 mPas
Desmontaje	con herramienta normal
Clase de resistencia	resistencia media
Densidad	1,1 g/cm ³
Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Fijador de roscas

Accesorios

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7061

083391 7061

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7063

083392 7063

Bomba peristáltica manual con juego de agujas dosificadoras Aptitud para el tamaño de envase 50 ml

083344 50