

Garant

Tablero de esquina de bambú encolado en cruz, Adecuado para profundidad de placa de unión: 800mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	926302 800
GTIN	4062406215156
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Tamaño 1000×1000×50 mm con oblicuidad de 45°, con salida en la profundidad de **tablero de 800 mm**.

Idóneo para:

Pie soporte n.º 927000 – 927042, n.º 927062 – 927068.

Descripción técnica

Superficie tablero de trabajo	rectificado, lubricado sin dejar residuos
Adecuado para profundidad de placa de unión	800 mm
Inclinación esquina	45°
Material tablero de trabajo	Laminillas de bambú encoladas en cruz
Grosor de plaquita	50 mm
Tipo de producto	Tablero de banco de trabajo

Accesorios

Pie de soporte Altura 650 mm	927000 650
Pie de soporte Altura 900 mm	927000 900
Pie soporte retraído Pie soporte 900 mm	927040 900
Pie soporte retraído Pie soporte 800 mm	927040 800
Pie de soporte Altura 800 mm	927000 800
Fuente de energía de esquina para equipamiento personalizado adecuado para tipo 1000	928421 1000
Pie de soporte Altura 750 mm	927000 750
Juego de limpiador y aceite tratante Tipo 1	926403 1