

Garant

Tablero de esquina de bambú encolado en cruz, Adecuado para profundidad de placa de unión: 750mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	926302 750
GTIN	4062406107123
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Tamaño 1000×1000×50 mm con oblicuidad de 45°, con salida en la profundidad de **tablero de 750 mm**.

Idóneo para:

Pie soporte n.º 927000 – 927042, n.º 927062 – 927068.

Descripción técnica

Superficie tablero de trabajo	rectificado, lubricado sin dejar residuos
Material tablero de trabajo	Laminillas de bambú encoladas en cruz
Adecuado para profundidad de placa de unión	750 mm
Inclinación esquina	45°
Grosor de plaquita	50 mm
Tipo de producto	Tablero de banco de trabajo

Accesorios

Pie de soporte Altura 650 mm	927000 650
Pie de soporte Altura 800 mm	927000 800
Pie soporte retraído Pie soporte 800 mm	927040 800
Pie de soporte Altura 900 mm	927000 900
Juego de limpiador y aceite tratante Tipo 1	926403 1
Fuente de energía de esquina para equipamiento personalizado adecuado para tipo 1000	928421 1000
Pie de soporte Altura 750 mm	927000 750
Pie soporte retraído Pie soporte 900 mm	927040 900