



Fijador de roscas, 50 ml, Denominación del fabricante: 83-05



Datos de pedido

Número de pedido	083313 83-05
GTIN	8029822148051
Clase de artículo	08G

Descripción

Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Aplicación:

Resistencia baja – Separación posible con herramientas normales.

Resistencia media – Separación posible con herramientas normales.

Altamente resistente – La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C). Alta resistencia, para materiales pasivos como aceros al CrNi de alta aleación, también utilizable como sellador para roscas y uniones no roscadas.

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.

Descripción técnica

Par inicial de arranque mínimo	25 - 35 Nm
--------------------------------	------------

Quality Dress	83-05
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Identificación de sustancia peligrosa	GHS05: Efecto cáustico
Para tamaño de rosca M hasta	M25
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para roscas
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Forma	líquido
intersticio máximo	0,2 mm
Capacidad	50 ml
Base química	Dimetacrilato
Propiedad	tixotrópico
Propiedad	evita que se agarrote
Propiedad	estanco
Propiedad	resistente a las vibraciones
Punto de inflamación	100 °C
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 200 °C
Para tamaño de rosca pulgadas	3/4 pul
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Color	verde
adecuado para material	Metal
Resistencia funcional según	2 - 3 h
Resistencia manual al cabo de	2 - 5 min
Viscosidad dinámica	500 - 1000 mPas
Desmontaje	pesado
Clase de resistencia	altamente resistente
Densidad	1,1 g/cm ³
Atributo del nombre de producto	50 ml

Tipo de producto

Fijador de roscas

Accesorios

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7063

083392 7063

Bomba peristáltica manual con juego de agujas dosificadoras Aptitud para el tamaño de envase 50 ml

083344 50

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7061

083391 7061