

Garant**Tablero de esquina con revestimiento Eterlux, Adecuado para profundidad de placa de unión: 750mm****Datos de pedido**

Número de pedido	926342 750
GTIN	4062406107185
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Tamaño 1000×1000×50 mm con oblicuidad de 45°, con salida en la profundidad de **tablero de 750 mm**.

Idóneo para:

Pie soporte n.º 927000 – 927042, n.º 927062 – 927068.

Descripción técnica

Perfil de encolar ABS	3 mm
Adecuado para profundidad de placa de unión	750 mm
Modelo perfil de encolar	de 4 lados
Material tablero de trabajo	Núcleo de madera ST con recubrimiento Eterlux
Superficie tablero de trabajo	Recubrimiento muy resistente a los arañazos y resistente a altas temperaturas
Grosor superficie	2 mm
Superficie tablero de trabajo	Eterlux (melamina/resina fenólica)
Inclinación esquina	45°
Color superficie de plástico	gris claro

Grosor de plaquita	50 mm
Tipo de producto	Tablero de banco de trabajo

Accesorios

Pie de soporte Altura 800 mm	927000 800
Pie de soporte Altura 650 mm	927000 650
Pie de soporte Altura 750 mm	927000 750
Fuente de energía de esquina para equipamiento personalizado adecuado para tipo 1000	928421 1000
Pie de soporte Altura 900 mm	927000 900
Pie soporte retraído Pie soporte 800 mm	927040 800
Pie soporte retraído Pie soporte 900 mm	927040 900