



Fijador de roscas, 250 ml, Denominación del fabricante: 32-18



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 083314 32-18 |
| GTIN | 8029822013083 |
| Clase de artículo | 08G |

Descripción

Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Aplicación:

Resistencia baja – Separación posible con herramientas normales.

Resistencia media – Separación posible con herramientas normales.

Altamente resistente – La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C). Resistencia baja, desmontaje fácil, para todos los metales, exento de identificación.

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Par inicial de arranque mínimo | 6 - 10 Nm |
|--------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Quality Dress | 32-18 |
| Para tamaño de rosca M hasta | M12 |
| intersticio máximo | 0,1 mm |
| Color | violeta |
| Punto de inflamación | 100 °C |
| Propiedad | evita que se agarrote |
| Propiedad | resistente a las vibraciones |
| Propiedad | estanco |
| Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes |
| adecuado para ámbito de aplicación | Fijador de roscas |
| adecuado para material | Metal |
| Forma | líquido |
| Margen de temperatura de aplicación | -55 - 150 °C |
| Capacidad | 250 ml |
| Temperatura de almacenamiento | 20 °C |
| Base química | metacrilato anaeróbico |
| Para tamaño de rosca pulgadas | 1/4 pul |
| Resistencia funcional según | 3 - 6 h |
| Resistencia manual al cabo de | 15 - 20 min |
| Viscosidad dinámica | 120 - 170 mPas |
| Desmontaje | con herramienta normal |
| Clase de resistencia | resistencia baja |
| Densidad | 1,1 g/cm ³ |
| Atributo del nombre de producto | 250 ml |
| Tipo de producto | Fijador de roscas |

Accesorios

083392 7063

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7063

Bomba peristáltica manual con juego de agujas dosificadoras Aptitud para el tamaño de envase 50 ml

083344 50

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7061

083391 7061