

Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 2, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	483941 6
GTIN	2050001862112
Clase de artículo	48A

Descripción

Ejecución:

Espigas de verificación de acero aleado para herramientas 60 ± 2 HRC. Espiga: templada, revenida, rectificadora y lapeada. Mango: indicación de \varnothing grabada.

Nota:

Indicar en el pedido como **información adicional el \varnothing deseado**, p. ej., n.º 483940 tam. 2, **0,35**.

Descripción técnica

Longitud total	90 mm
Altura de paso	0,01 mm
Longitud de comprobación	60 mm
medida nominal	5 - 5,99 mm
Calibración	L5
Norma	DIN 2269
Clase de tolerancia	2
Dureza	60 ± 2 HRC
Material	Acero para herramientas aleado
Tipo de producto	Espiga de verificación

Servicios

CalibraciónEspiga de verificación \varnothing máximo 20	028240 20
	028260 20

Calibración DAkkSEspiga de verificación \varnothing máximo 20