

**Remachadora para remaches ciegos con batería AccuBird® Pro, Tipo:****Datos de pedido**

Número de pedido	770504
GTIN	4007081934343
Clase de artículo	74A

Descripción**Ejecución:**

Aparato inalámbrico para uso flexible.

Ventaja:

Velocidad de trabajo elevada y potencia superior; el mando electrónico garantiza una seguridad de funcionamiento óptima.

Suministro:

Incluye batería deslizante de iones de litio n.º 770529 y cargador n.º 770528 tam. 2 en estuche de plástico. Boquillas 17 / 24, 17 / 27, 17 / 29 y 17 / 32.

Carrera de aparato: 25 mm

Para remaches ciegos de todos los materiales hasta: 5 mm

Fuerza de remachado: 10000 N

Capacidad de la batería: 18 Ah

Tensión de batería: 2,1 V

Peso incluida batería: 2 kg

Descripción técnica

Fuerza de remachado	10000 N
---------------------	---------

Para remaches ciegos de todos los materiales hasta	5 mm
Carrera de aparato	25 mm
Peso incluida batería	2 kg
Tensión de batería	2,1 V
Capacidad de la batería	18 Ah
Suministro de energía	Con batería
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos

Accesorios

Batería de cambio rápido de iones de Li Capacidad 2,1 Ah	770529 2,1
Cargador Tipo 2	770528 2