



## Remachadora de tuercas remachables ciegas neumático-hidráulica FireFox®, Tipo: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	770515 1
GTIN	4007081920841
Clase de artículo	74A

### Descripción

#### Ejecución:

Presión de servicio 5 – 7 bar. Proceso de torsión automático tan pronto se coloca la tuerca remachable con una ligera presión en la espiga de rosca. Trabajo extremadamente rentable gracias a la torsión rápida y el proceso de colocación instantáneo.

#### Suministro:

Dos llaves de montaje SW 24 / 27, 1 destornillador hexagonal SW 4, 1 botella de aceite hidráulico de 100 ml, 1 depósito de aceite. Boquilla y espiga de rosca M3, M4, M5, M6.

#### Nota:

Las boquillas de recambio están disponibles en el n.º 770516. Para tuercas remachables ciegas de M3 a M6 de todos los materiales, excepto acero fino M6.

### Descripción técnica

Carrera	7,5 mm
Peso	1,96 kg

Consumo de aire por proceso de colocación (según la rosca)	max. 2 l
Empalme de manguera	6 mm
Para tuercas remachables ciegas de acero / aluminio	M3 – M6
Fuerza de remachado ajustable, máx. a 5 bar	12000 N
Para tuercas remachables ciegas de todos los materiales	M3 – M6
Empalme de manguera	1/4 pul
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos

## Accesorios

Boquilla de recambio con espiga de rosca Tipo M3	770516 M3
Boquilla de recambio con espiga de rosca Tipo M5	770516 M5
Boquilla de recambio con espiga de rosca Tipo M4	770516 M4
Boquilla de recambio con espiga de rosca Tipo M6	770516 M6