



## Plato de torno combinado de cuatro mordazas Asiento cilíndrico, DIN 702-4, Ø exterior A / cono: 125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	315635 125
GTIN	5907412202808
Clase de artículo	36B

### Descripción

#### Leyenda:

**Regulación individual** de las mordazas combinadas.

**Regulación central** de las mordazas.

#### Aplicación:

Posibilidad de sujeción combinada mediante 2 regulaciones de bocas:

**a) Regulación central de las bocas de base (accionamientos en el cuerpo);**

**b) Regulación individual de las bocas intercambiables.**

De esta forma se pueden sujetar piezas de trabajo de configuración irregular como en un disco plano. El anillo en espiral para la regulación de bocas está **templado**, los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las bocas de base están **rectificados por los dos lados**.

**Con alojamiento cilíndrico de centraje DIN 702-4.** El plato se fija por la parte trasera con tornillos a una brida y esta al husillo.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### Material:

Fundición

#### Suministro:

Incluido:

1 juego = 4 mordazas de base templadas.

1 juego = 4 mordazas reversibles templadas (utilizables como mordazas de interior y de exterior).  
1 llave de apriete.

## Descripción técnica

Ø exterior A	125 mm
Paso E	38 mm
Cuadrado de llave de apriete K	9 mm
Distancia al centro F	108 mm
Altura sin mordazas H <sub>1</sub>	75 mm
Altura con mordazas H <sub>2</sub>	95 mm
Peso	6 kg
Ø de centrado B	95 mm
Profundidad de centrado C	4 mm
Norma	DIN 702-4
Tipo de producto	Plato combinado de cuatro mordazas