



Remachadora de tuercas remachables ciegas neumático-hidráulica FireFox®, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	770515 2
GTIN	4007081056373
Clase de artículo	74A

Descripción

Ejecución:

Presión de servicio 5 – 7 bar. Proceso de torsión automático tan pronto se coloca la tuerca remachable con una ligera presión en la espiga de rosca. Trabajo extremadamente rentable gracias a la torsión rápida y el proceso de colocación instantáneo. Combina en un aparato la posibilidad de procesar tuercas remachables ciegas controlando la fuerza de remachado o mediante ajuste de la carrera.

Suministro:

Dos llaves de montaje SW 24 / 27, 1 destornillador hexagonal SW 4, 1 botella de aceite hidráulico de 100 ml, 1 depósito de aceite. Boquilla y espiga de rosca M4, M5, M6, M8.

Nota:

Las boquillas de recambio están disponibles en el n.º 770516.

Descripción técnica

Empalme de manguera	6 mm
Fuerza de remachado ajustable, máx. a 5 bar	22000 N

Para tuercas remachables ciegas de acero / aluminio	M3 – M12
Carrera de remachado ajustable, máx.	10 mm
Consumo de aire por proceso de colocación (según la rosca)	2 – 4 l
Para tuercas remachables ciegas de todos los materiales	M3 – M10
Peso	2,4 kg
Empalme de manguera	1/4 pul
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos

Accesorios

Boquilla de recambio con espiga de rosca Tipo M8	770516 M8
Boquilla de recambio con espiga de rosca Tipo M12	770516 M12
Boquilla de recambio con espiga de rosca Tipo M10	770516 M10
Boquilla de recambio con espiga de rosca Tipo M6	770516 M6
Boquilla de recambio con espiga de rosca Tipo M4	770516 M4
Boquilla de recambio con espiga de rosca Tipo M5	770516 M5
Boquilla de recambio con espiga de rosca Tipo M3	770516 M3