



Plato de torno combinado de cuatro mordazas Asiento cilíndrico, DIN 702-4, Ø exterior A / cono: 160mm



Datos de pedido

Número de pedido	315635 160
GTIN	5907412202815
Clase de artículo	36B

Descripción

Leyenda:

Regulación individual de las mordazas combinadas.

Regulación central de las mordazas.

Aplicación:

Posibilidad de sujeción combinada mediante 2 regulaciones de bocas:

a) Regulación central de las bocas de base (accionamientos en el cuerpo);

b) Regulación individual de las bocas intercambiables.

De esta forma se pueden sujetar piezas de trabajo de configuración irregular como en un disco plano. El anillo en espiral para la regulación de bocas está **templado**, los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las bocas de base están **rectificados por los dos lados**.

Con alojamiento cilíndrico de centraje DIN 702-4. El plato se fija por la parte trasera con tornillos a una brida y esta al husillo.

Norma:

DIN 702-4.

Material:

Fundición

Suministro:

Incluido:

1 juego = 4 mordazas de base templadas.

1 juego = 4 mordazas reversibles templadas (utilizables como mordazas de interior y de exterior).
1 llave de apriete.

Descripción técnica

Paso E	42 mm
Cuadrado de llave de apriete K	11 mm
Distancia al centro F	140 mm
Peso	11 kg
Altura con mordazas H ₂	116 mm
Ø exterior A	160 mm
Profundidad de centraje C	4 mm
Ø de centrado B	125 mm
Altura sin mordazas H ₁	84 mm
Norma	DIN 702-4
Tipo de producto	Plato combinado de cuatro mordazas