



Plato de torno combinado de cuatro mordazas Asiento cilíndrico, DIN 702-4, Ø exterior A / cono: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	315635 200
GTIN	5907412202822
Clase de artículo	36B

Descripción

Leyenda:

Regulación individual de las mordazas combinadas.

Regulación central de las mordazas.

Aplicación:

Posibilidad de sujeción combinada mediante 2 regulaciones de bocas:

a) Regulación central de las bocas de base (accionamientos en el cuerpo);

b) Regulación individual de las bocas intercambiables.

De esta forma se pueden sujetar piezas de trabajo de configuración irregular como en un disco plano. El anillo en espiral para la regulación de bocas está **templado**, los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las bocas de base están **rectificados por los dos lados**.

Con alojamiento cilíndrico de centraje DIN 702-4. El plato se fija por la parte trasera con tornillos a una brida y esta al husillo.

Norma:

DIN 702-4.

Material:

Fundición

Suministro:

Incluido:

1 juego = 4 mordazas de base templadas.

1 juego = 4 mordazas reversibles templadas (utilizables como mordazas de interior y de exterior).
1 llave de apriete.

Descripción técnica

Altura con mordazas H ₂	127 mm
Ø de centrado B	160 mm
Profundidad de centraje C	5 mm
Paso E	55 mm
Ø exterior A	200 mm
Altura sin mordazas H ₁	96 mm
Cuadrado de llave de apriete K	11 mm
Peso	19 kg
Distancia al centro F	176 mm
Norma	DIN 702-4
Tipo de producto	Plato combinado de cuatro mordazas