



## Plato de torno combinado de cuatro garras amarre cónico corto, DIN 702-3, Ø exterior A / cono: 200/6mm



### Datos de pedido

Número de pedido	315645 200/6
GTIN	5907412202860
Clase de artículo	36B

### Descripción

#### Leyenda:

**Regulación individual** de las mordazas combinadas.

**Regulación central** de las mordazas.

#### Aplicación:

Posibilidad de sujeción combinada mediante 2 regulaciones de bocas:

**a) Regulación central de las bocas de base (accionamientos en el cuerpo);**

**b) Regulación individual de las bocas intercambiables.**

De esta forma se pueden sujetar piezas de trabajo de configuración irregular como en un disco plano. El anillo en espiral para la regulación de bocas está **templado**, los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las bocas de base están **rectificados por los dos lados**.

**Con asiento cónico corto DIN 702-3.** con espárragos y tuercas con collar para cabezales de husillo DIN 55027. (DIN 55027, así como la norma internacional ISO702/III, son iguales que DIN 55022 (norma antigua)). El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo directamente, sin brida intermedia.

#### Norma:

**DIN 702-3.**

#### Material:

Fundición

#### Suministro:

## Incluido:

1 juego = 4 mordazas de base templadas.

1 juego = 4 garras reversibles templadas (utilizables como mordazas de interior y de exterior).

1 llave de apriete.

## Descripción técnica

Paso E	55 mm
Cuadrado de llave de apriete K	11 mm
Peso	19 kg
Tamaño de los espárragos	M10
Ø exterior A	200 mm
Distancia al centro F	133,4 mm
Cono de centraje B	106,39 mm
Altura sin mordazas H <sub>1</sub>	112 mm
Tamaño del cono	6
Cantidad de espárragos	4
Altura con mordazas H <sub>2</sub>	143 mm
Norma	DIN 702-3
Tipo de producto	Plato combinado de cuatro mordazas