



Adhesivo de polímero de MS Multiflex Strong, 290 ml, Color: WHITE



Datos de pedido

Número de pedido	083484 WHITE
GTIN	4260205360217
Clase de artículo	08G

Descripción

Ejecución:

Adhesivo y sellador de 1 componente de alta calidad, basado en polímero de MS, resistente a la intemperie y a los rayos UV. Adherencia incluso sobre superficies húmedas, elasticidad permanente y endurecimiento rápido incluso a bajas temperaturas. Buena capacidad de procesamiento, sobrepintable.

Multiflex **Strong. Adhesión inicial especialmente fuerte.**

Color: blanco

Descripción técnica

Quality Dress	Multiflex Fast & Strong
Color	blanco
Resistencia funcional según	1440 min
Temperatura de almacenamiento	5 - 25 °C
Base química	MS polímero
Viscosidad cinemática	21 mm ² /s

Hoja de datos

Punto de inflamación	60 °C
Resistencia manual al cabo de	15 min
Forma	pastoso
Capacidad	290 ml
Temperatura de procesamiento	5 - 40 °C
Propiedad	Resistente a los rayos UV
Propiedad	resistente a la corrosión atmosférica
Propiedad	de color sólido
Propiedad	resistente al envejecimiento
Propiedad	Exento de silicona
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
adecuado para material	aplicación versátil
Dureza según Shore A	55
Densidad	1,57 g/cm ³
Margen de temperatura de aplicación	-40 - 100 °C
Atributo del nombre de producto	290 ml
Tipo de producto	Pasta para juntas

Accesorios

Pistola de calafatear de aire comprimido	083507
Pistola para cartuchos	083500
Surtido de pistolas de calafatear completamente revestidas, 4 piezas Tipo	083502
Pistola de calafatear 12:1 Tipo	083501