

Garant**Base, para tamaño de plaquita longitudxanchura: 1000X630mm****Datos de pedido**

Número de pedido	431000 1000X630
GTIN	
Clase de artículo	41C

Descripción**Ejecución:**

Construcción soldada estable incl. guarniciones de alojamiento. Las irregularidades del suelo se pueden compensar mediante tornillos regulables en altura.

Base, acero perfilado, pintura RAL 9006 aluminio blanco. Estante de almacenamiento de haya multiplex.

Aplicación:

El alojamiento de mesas de granito natural n.º 430190 – 430500 se realiza a partir de puntos predeterminados (suplementos esféricos de acero).

- **Para mesas de hasta 630 x 630 mm. Para colocar en bancos de trabajo y similares son especialmente adecuados los soportes atornillados ajustables n.º 373500.**
- **La guarnición de alojamiento es altamente ajustable y sirve para orientar las mesas (asiento de 3 puntos y 2 tornillos antivuelco como protección contra volcado).**

Nota:

Para bases antivibratorias, por favor pedir 4x n.º 086002 tam. 850.

Descripción técnica

Anchura de la estructura inferior	750 mm
adecuado para tamaño de placa longitudxancho	1000X630 mm
Profundidad de la estructura inferior	560 mm

Peso	31 kg
Altura de la estructura inferior	720 mm
Capacidad de carga distribuida en la superficie	1000 kg
Material bandeja portaobjetos	Haya Multiplex
Altura de trabajo máxima (borde superior placa de granito)	900 mm
Altura estructura inferior, incl. guarniciones de alojamiento	780 mm
Compensación de altura	25 mm
Tipo de producto	Estructura inferior