



## Juego de mordazas de garras, 3 piezas, para plato, Ø 400 mm, Tipo: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	313234 2
GTIN	2050001929365
Clase de artículo	33T

### Descripción

#### Aplicación:

Como las bocas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado **en pocos segundos**, es conveniente tener disponibles para el uso junto a la máquina varias unidades de bocas.

**De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta.**

Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.

Para la sujeción exterior, óptimo para la sujeción de piezas brutas.

#### Material:

Producto de calidad de 16MnCr5, templado.

#### Idóneo para :

Plato de barra de cuña Schunk n.º 313115; 313117; 313135; 313137, plato barra de cuña Röhm n.º 313120; 313130; 313140 y otros sistemas de plato de torno con barra de cuña.

#### Nota:

Ejemplo de intervalo de sujeción para n.º 313115 – 313137.

Adecuado para el código de color: Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas

Gama de sujeción: 122 - 388 mm

### Descripción técnica

Gama de sujeción	122 - 388 mm
Para Ø de tipo de plato	400 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 400 mm

Anchura de ranura D	18 mm
Distancia entre perforaciones b	60 mm
Longitud de alma A	30 mm
Adecuado para el código de color	Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
Adecuado para el código de color	Plato de torno Röhlm con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto	Bocas para plato de barra de cuña