

**Garant****Tablero de esquina con revestimiento Eterlux, Adecuado para profundidad de placa de unión: 800mm****Datos de pedido**

Número de pedido	926342 800
GTIN	4062406107253
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Tamaño 1000×1000×50 mm con oblicuidad de 45°, con salida en la profundidad de **tablero de 800 mm**.

**Idóneo para:**

Pie soporte n.º 927000 – 927042, n.º 927062 – 927068.

**Descripción técnica**

Perfil de encolar ABS	3 mm
Color superficie de plástico	gris claro
Material tablero de trabajo	Núcleo de madera ST con recubrimiento Eterlux
Superficie tablero de trabajo	Eterlux (melamina/resina fenólica)
Grosor superficie	2 mm
Adecuado para profundidad de placa de unión	800 mm
Modelo perfil de encolar	de 4 lados
Superficie tablero de trabajo	Recubrimiento muy resistente a los arañazos y resistente a altas temperaturas
Inclinación esquina	45°

Grosor de plaquita	50 mm
Tipo de producto	Tablero de banco de trabajo

---

## Accesorios

Fuente de energía de esquina para equipamiento personalizado adecuado para tipo 1000	928421 1000
Pie de soporte Altura 650 mm	927000 650
Pie de soporte Altura 750 mm	927000 750
Pie de soporte Altura 900 mm	927000 900
Pie soporte retraído Pie soporte 900 mm	927040 900
Pie de soporte Altura 800 mm	927000 800
Pie soporte retraído Pie soporte 800 mm	927040 800