



Adhesivo y sellador de polímero de MS Multiflex, 290 ml, Color: WHITE



Datos de pedido

Número de pedido	083482 WHITE
GTIN	4260205360187
Clase de artículo	08G

Descripción

Ejecución:

Adhesivo y sellador de 1 componente de alta calidad, basado en polímero de MS, resistente a la intemperie y a los rayos UV. Adherencia incluso sobre superficies húmedas, elasticidad permanente y endurecimiento rápido incluso a bajas temperaturas. Buena capacidad de procesamiento, sobrepintable.

Color: blanco

Descripción técnica

Quality Dress	Multiflex
Color	blanco
Capacidad de estiramiento	250 %
adecuado para ámbito de aplicación	Montaje
Propiedad	Resistente a los rayos UV
Propiedad	resistente a la corrosión atmosférica
Propiedad	de color sólido

Hoja de datos

Propiedad	se puede pintar encima
Propiedad	resistente al envejecimiento
Propiedad	Exento de silicona
Capacidad	290 ml
Forma	pastoso
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Plástico
adecuado para material	Hormigón
adecuado para material	Vidrio
adecuado para material	Aluminio
adecuado para material	Metal
adecuado para material	Acero
Base química	MS polímero
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Temperatura de procesamiento	5 - 40 °C
Resistencia funcional según	1440 min
Temperatura de almacenamiento	5 - 25 °C
Viscosidad cinemática	21 mm ² /s
Resistencia manual al cabo de	10 min
Punto de inflamación	60 °C
Dureza según Shore A	60
Densidad	1,54 g/cm ³
Margen de temperatura de aplicación	-40 - 90 °C
Atributo del nombre de producto	290 ml
Tipo de producto	Pasta para juntas

Accesorios

Pistola de calafatear 12:1 Tipo	083501
---------------------------------	--------

Pistola para cartuchos	083500
Pistola de calafatear de aire comprimido	083507
Surtido de pistolas de calafatear completamente revestidas, 4 piezas Tipo	083502