



Adhesivo y sellador de polímero de MS Multiflex, 290 ml, Color: GREY



Datos de pedido

Número de pedido	083482 GREY
GTIN	4260205360200
Clase de artículo	08G

Descripción

Ejecución:

Adhesivo y sellador de 1 componente de alta calidad, basado en polímero de MS, resistente a la intemperie y a los rayos UV. Adherencia incluso sobre superficies húmedas, elasticidad permanente y endurecimiento rápido incluso a bajas temperaturas. Buena capacidad de procesamiento, sobrepintable.

Color: gris

Descripción técnica

Color	gris
Quality Dress	Multiflex
Propiedad	Resistente a los rayos UV
Propiedad	resistente a la corrosión atmosférica
Propiedad	de color sólido
Propiedad	se puede pintar encima
Propiedad	resistente al envejecimiento

Propiedad	Exento de silicona
Temperatura de almacenamiento	5 - 25 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Forma	pastoso
Punto de inflamación	60 °C
Viscosidad cinemática	21 mm ² /s
Capacidad	290 ml
Temperatura de procesamiento	5 - 40 °C
Capacidad de estiramiento	250 %
Dureza según Shore A	60
Densidad	1,54 g/cm ³
Margen de temperatura de aplicación	-40 - 90 °C
Atributo del nombre de producto	290 ml
Tipo de producto	Pasta para juntas

Accesorios

Pistola para cartuchos	083500
Pistola de calafatear 12:1 Tipo	083501
Surtido de pistolas de calafatear completamente revestidas, 4 piezas Tipo	083502
Pistola de calafatear de aire comprimido	083507