

Garant GRIDLINE

Pie de soporte, Altura: 800mm**Datos de pedido**

Número de pedido	927000 800
GTIN	4062406107291
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con pasacables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios / cables.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.º 927122 como refuerzo.

La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.

Los bancos de trabajo premontados deben asegurarse contra el vuelco.

Descripción técnica

Profundidad	700 mm
Altura	800 mm
Adecuado para profundidad de tablero	750 mm
Anchura	50 mm

Peso	6,9 kg
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1,5 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pie de soporte

Accesorios

Tacos antideslizantes, juego de 2 piezas Tipo 2	927092 2
Compensación de altura bancos de trabajo GridLine Tipo M12	927090 M12