

HOLEX**Asiento cilíndrico para fresas con rosca, Ø d = 25 mm, Rosca M × Longitud L2: M12X77****Datos de pedido**

Número de pedido	301354 M12X77
GTIN	4062406107475
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:****Tolerancia de mango h6.****Aplicación:**

Para el alojamiento en cono de contracción térmica.

Descripción técnica

L ₂	77 mm
Ø de la perforación D ₁	12,5 mm
Longitud útil L ₁	87,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Longitud total L	240 mm
Adaptador	Ø d = 25 mm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca