

Garant GRIDLINE

**Bastidor vertical, Cajones con profundidad 24G, Altura: 2000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	935025 2000
GTIN	4062406107437
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

Chapa de acero con traviesas, soldadas fuertemente. Las barras de carga laterales están perforadas a una distancia de 25: 25 mm, para el alojamiento de cajones, estantes fijos o extraíbles. Bridas de suelo con casquillos de rosca para el ajuste de altura y el anclaje en el suelo.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

¡Debido al peligro de vuelco es imprescindible un anclaje al suelo!

**Descripción técnica**

Altura	2000 mm
Anchura de bastidor	53 mm
Intervalo de empleo	Estantería con cajones
Grosor material	1,2 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Cajones con profundidad 24G
Profundidad	680 mm
Tipo de producto	Bastidor vertical