

**Asiento cilíndrico para fresas con rosca, \varnothing d = 32 mm, Rosca M \times Longitud L2: M12X134****Datos de pedido**

Número de pedido	301357 M12X134
GTIN	4062406107499
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:****Tolerancia de mango h6.****Aplicación:**

Para el alojamiento en cono de contracción térmica.

Descripción técnica

L ₂	59,5 mm
Longitud útil L ₁	134 mm
\varnothing de la perforación D ₁	12,5 mm
\varnothing D ₂	21 mm
Longitud total L	300 mm
Adaptador	\varnothing d = 32 mm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca