

Garant
Lama de tronzar, neutro, Altura de lama h₅/ ancho de tronzado w: 19/1,5 mm


Datos de pedido

Número de pedido	273780 19/1,5
GTIN	4045197720917
Clase de artículo	21W

Descripción

Aplicación:

En combinación con plaquitas de tronzar n.º 273656 - 273670.

Idóneo para :

Soporte n.º 273984 – 273994 o 319132 – 319133 (soporte VDI).

Atención:

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656– 273670. El juego consta de 2 lamas con un asiento de plaquita cada una.

Posibilidad de tronzado axial: no

Para Ø máximo de pieza de trabajo: 40 mm

Altura h₁: 15,7 mm

Longitud total L_{tot}: 96 mm

Descripción técnica

Altura de lama h ₅	19 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	40 mm
Ancho de tronzado w	1,5 mm
Altura h ₁	15,7 mm
Longitud total L _{tot}	96 mm

Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado