

**Garant****Barra de mandrinar para tronzado, derecha, Ø del mango DS / anchura de tronzado w: 12/1,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273790 12/1,5
GTIN	4045197720979
Clase de artículo	21W

**Descripción****Ejecución:**

Fabricados de acero para herramientas altamente resistente ( $> 1300 \text{ N} / \text{mm}^2$ ). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita reversible se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

**Descripción técnica**

Desplazamiento central $L_3$	9,5 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\text{mín.}}$	16 mm
Tornillo	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Ancho de tronzado w	1,5 mm
$t_{\text{máx.}}$ mecanizado interior	4,5 mm
Longitud total L	140 mm
Voladizo $L_1$ de los soportes retraídos	30 mm
Ø de mango $D_s$	12 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Tornillo ajuste Tipo 12

279815 12

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500