

**Garant****Barra de mandrinar para tronzado, izquierda, Ø del mango DS / anchura de tronzado w: 12/1,5mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 273791 12/1,5 |
| GTIN              | 4045197721105 |
| Clase de artículo | 21W           |

**Descripción****Ejecución:**

Fabricados de acero para herramientas altamente resistente ( $> 1300 \text{ N} / \text{mm}^2$ ). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

**Descripción técnica**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Tornillo                                      | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) |
| Ø perforación previa mínima $D_{\text{mín.}}$ | 16 mm                    |
| Desplazamiento central $L_3$                  | 9,5 mm                   |
| Ancho de tronzado w                           | 1,5 mm                   |
| $t_{\text{máx.}}$ mecanizado interior         | 4,5 mm                   |
| Longitud total L                              | 140 mm                   |
| Voladizo $L_1$ de los soportes retraídos      | 30 mm                    |
| Ø de mango $D_s$                              | 12 mm                    |
| Tipo de boca                                  | izquierda                |
| Refrigeración interior                        | sí                       |
| Posibilidad de tronzado axial                 | sí                       |
| Tipo de producto                              | Barra de mandrinar       |

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Tornillo ajuste Tipo 12

279815 12

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500