

Garant
Soporte de apriete VARIO-LINE, derecha, Altura del mango h: 16mm

Datos de pedido

Número de pedido	273794 16
GTIN	4045197721082
Clase de artículo	21W

Descripción
Idóneo para :

Soporte para plaquitas n.º 273798.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:
 $L = L_1 + L_3$ (soporte para plaquitas).

 Anchura de función L_4 : 21 mm

 L_1 : 100 mm

 L_2 : 24,5 mm

Tornillo: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descripción técnica

Anchura de función L_4	21 mm
L_2	24,5 mm
Altura del mango h	16 mm
Tornillo	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_1	100 mm
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Soporte de apriete

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Tornillo apriete	279910
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10