

**Garant**
**Soporte de apriete VARIO-LINE, derecha, Altura del mango h: 20mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	273794 20
GTIN	4045197721099
Clase de artículo	21W

**Descripción**
**Idóneo para :**

Soporte para plaquitas n.º 273798.

**Suministro:**

Incluye tornillos de montaje.

**Nota:**
 $L = L_1 + L_3$  (soporte para plaquitas).

 Anchura de función  $L_4$ : 25 mm

 $L_1$ : 125 mm

 $L_2$ : 24,5 mm

Tornillo: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Descripción técnica**

Anchura de función $L_4$	25 mm
$L_1$	125 mm
Altura del mango h	20 mm
Tornillo	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
$L_2$	24,5 mm
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Soporte de apriete

## Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Tornillo apriete	279910
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10