


Garant**Soporte de apriete VARIO-LINE, izquierda, Altura del mango h: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273795 25
GTIN	4045197721334
Clase de artículo	21W

Descripción**Idóneo para :**

Soporte para plaquitas n.º 273799.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota: $L = L_1 + L_3$ (soporte para plaquitas).Anchura de función L_4 : 30 mm L_1 : 150 mm L_2 : 24,5 mm

Tornillo: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descripción técnica

Altura del mango h	25 mm
L_2	24,5 mm
Anchura de función L_4	30 mm
Tornillo	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_1	150 mm
Tipo de boca	izquierda
Tipo de producto	Soporte de apriete

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Tornillo apriete	279910
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500