

Garant
Soporte de apriete VARIO-LINE, derecha, Altura del mango h: 25mm

Datos de pedido

Número de pedido	273794 25
GTIN	4045197721303
Clase de artículo	21W

Descripción
Idóneo para :

Soporte para plaquitas n.º 273798.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:
 $L = L_1 + L_3$ (soporte para plaquitas).

 Anchura de función L_4 : 30 mm

 L_1 : 150 mm

 L_2 : 24,5 mm

Tornillo: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descripción técnica

Tornillo	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_1	150 mm
L_2	24,5 mm
Altura del mango h	25 mm
Anchura de función L_4	30 mm
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Soporte de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo apriete	279910
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9