


**Garant****Soporte de apriete VARIO-LINE, izquierda, Altura del mango h: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273795 32
GTIN	4045197721457
Clase de artículo	21W

**Descripción****Idóneo para :**

Soporte para plaquitas n.º 273799.

**Suministro:**

Incluye tornillos de montaje.

**Nota:** $L = L_1 + L_3$  (soporte para plaquitas).Anchura de función  $L_4$ : 30 mm $L_1$ : 170 mm $L_2$ : 24,5 mm

Tornillo: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Descripción técnica**

$L_2$	24,5 mm
Tornillo	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
$L_1$	170 mm
Anchura de función $L_4$	30 mm
Altura del mango h	32 mm
Tipo de boca	izquierda
Tipo de producto	Soporte de apriete

---

## Accesorios

Tornillo apriete	279910
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10

---