

## Garant

**Cono de contracción térmica, fino, largo 4°30' con taladros para conducto de refrigeración, HSK-A 63 A = 120, Ø de sujeción D1: 8mm**



## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 308329 8      |
| GTIN              | 4045197721167 |
| Clase de artículo | 31A           |

## Descripción

### Ejecución:

- **Inclinación exterior 4°30'.**
  - **Con RFID/perforación Ballufchip.**
  - **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**
- Con **perforaciones para conducto de refrigeración.**

### Aplicación:

- **En zonas de acceso especialmente difícil.**
- **Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6.**

### Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, prolongaciones de contracción n.º 302410 tam. 12/3 y 12/4. Aparatos de contracción n.º 354210 – 354450.

## Descripción técnica

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Longitud de voladizo medida A              | 120 mm             |
| Ø de sujeción D <sub>1</sub>               | 8 mm               |
| Ø D <sub>2</sub>                           | 16 mm              |
| Ø exterior D                               | 30 mm              |
| Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar |
| Adaptador                                  | HSK-A 63 A = 120   |

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Norma asiento                                       | DIN 69893                   |
| Norma asiento                                       | ISO 12164-1                 |
| Forma                                               | A                           |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm         |
| Precisión de concentricidad                         | ≤ 3 μm                      |
| Estrategia de arranque de virutas                   | HSC                         |
| Tipo de producto                                    | Cono de contracción térmica |

## Accesorios

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Aparato de contracción Tipo SU1                                 | 354210 SU1  |
| Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción 6-9 mm | 354235 6-9  |
| Disco para bobina SU1 Para Ø de sujeción 6-12 mm                | 354240 6-12 |
| Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción 6-9 mm | 354236 6-9  |
| Armario inferior                                                | 354290      |
| Unidad de refrigeración Tipo CU1                                | 354215 CU1  |