



## Cortatubos pequeño con 4 rodillos de guía



### Datos de pedido

Número de pedido	818305
GTIN	4045197721464
Clase de artículo	82A

### Descripción

#### Ejecución:

Cuerpo de base de fundición a presión de magnesio, husillo recubierto y guía telescópica de precisión. **4 rodillos de guía** (soporte seguro incluso con  $\varnothing$  amplios) con escotadura. **Mango ergonómico con moleta de recambio** n.º 819100. **Desbarbador manual retráctil** en el cuerpo.

#### Aplicación:

Universal para cortar tubos de **cobre, de aluminio, y tubos INOX de pared delgada.**

#### Pieza de repuesto:

Pernos de recambio n.º 818020 para moletas n.º 819100.  
 Varilla para desbarbador manual, ver n.º 838510 tam. S10.  
 $\varnothing$  de la moleta: 20 mm  
 Moleta anchura: 5 mm  
 Moleta perforación: 5 mm  
 para  $\varnothing$  exterior tubo: 3 - 35 mm

### Descripción técnica

$\varnothing$ de la moleta	20 mm
Moleta perforación	5 mm
Moleta anchura	5 mm
para $\varnothing$ exterior tubo	3 - 35 mm
Tipo de producto	Cortatubos

---

**Accesorios**

Perno de ruedecillas	818020
Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 35 mm	814920 35
Cuchillas de recambio	819100