

Garant GRIDLINE

Pie soporte con rodillos de dirección, Altura: 950mm**Datos de pedido**

Número de pedido	927006 950
GTIN	4062406107826
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con pasacables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios / cables.

Suministro:

Pie soporte n.º 927000, juego de ruedas orientables-de parada n.º 927202 tam. 2

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.º 927122 como refuerzo.

La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.

Los bancos de trabajo premontados deben asegurarse contra el vuelco.

Descripción técnica

Adecuado para profundidad de tablero	750 mm
Anchura	50 mm

Profundidad	700 mm
Altura	950 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1,5 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pie de soporte

Accesorios

RuedasJuego de 2 piezas Tipo 2	927202 2
Pie de soporte Altura 800 mm	927000 800