

Garant GRIDLINE

**Pie soporte con regulación manual de la altura, Altura: 750mm****Datos de pedido**

Número de pedido	927001 750
GTIN	4062406107635
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con pasacables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios / cables.

**Regulación de la altura 150 mm.****Suministro:**

Pie soporte con regulación de la altura manual n.º 927080 tam. 150.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.º 927122 como refuerzo.

La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.

Los bancos de trabajo premontados deben asegurarse contra el vuelco.

**Descripción técnica**

Intervalo de regulación de altura	750 - 900 mm
Adecuado para profundidad de tablero	750 mm

Anchura	50 mm
Profundidad	700 mm
Retícula de regulación de la altura	25 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1,5 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pie de soporte

## Accesorios

Compensación de altura para regulación manual de la altura Tipo M10	927091 M10
Pie de soporte Altura 750 mm	927000 750
Módulo para la regulación de altura manual Regulación de altura 150 mm	927080 150