

Garant GRIDLINE

Recubrimiento de chapa para bastidores laterales, Cajones con profundidad 24G, adecuado para altura de bastidor vertical: 2200mm



Datos de pedido

Número de pedido	935045 2200
GTIN	4062406107765
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con grapado soldado para cubrir el bastidor lateral: **evita el agarre por los lados en sistemas de estanterías situadas una al lado de la otra**, recomendado para estanterías con puertas batientes, puertas correderas y cierres corredizos.

Lacado:

Grís claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Para **cubiertas laterales** de un bastidor lateral son necesarios **dos** revestimientos de chapa.

Descripción técnica

Adecuado para altura de bastidor vertical	2200 mm
Grosor material	1,2 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Cajones con profundidad 24G

Profundidad	680 mm
Tipo de producto	Panel lateral