

Garant**Llave de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes, Ancho de llave: 10 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	622150 10
GTIN	4045197721587
Clase de artículo	61C

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido con superficie agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Mango rígido con superficie de **Haptoprene®** agradable al contacto con la piel, de fácil agarre. Longitud total: 270 mm
Longitud de cuchilla cortante: 160 mm

Descripción técnica

Longitud total	270 mm
Ancho de llave	10 mm
Longitud de cuchilla cortante	160 mm
Perfil de salida	Llave de vaso hexagonal
Forma mango	ergonómico, recto
Material cuchilla	Acero especial al cromovanadio
Material mango	Santoprene® de 2 componentes
Superficie varilla	niquelado y cromado
Mango y varilla desmontables	no
con varilla(s) de prolongación	no
Tipo de producto	Llave de vaso

