



Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo, Número de destornilladores: 6



Datos de pedido

Número de pedido	626066 6
GTIN	7610733261338
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Con cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.

Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada, cromada y con **recubrimiento de polvo** para encontrarla rápidamente gracias a la codificación de color "Rainbow".

Suministro:

1 llave acodada n.º 626064: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

Almacenamiento en: Soporte de plástico

Descripción técnica

Número de destornilladores	6
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

626064 3

Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo Hexágono 3 mm

Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo Hexágono 2,5 mm

626064 2,5

Estuche de plástico para llave acodada de 6 caras Tipo 8

626250 8

Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo Hexágono 1,5 mm

626064 1,5

Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo Hexágono 5 mm

626064 5

Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo Hexágono 2 mm

626064 2

Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo Hexágono 4 mm

626064 4