



Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo, Número de destornilladores: 7



Datos de pedido

Número de pedido	626066 7
GTIN	7610733261345
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Con cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.

Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada, cromada y con **recubrimiento de polvo** para encontrarla rápidamente gracias a la codificación de color "Rainbow".

Suministro:

1 llave acodada n.º 626064: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Almacenamiento en: Soporte de plástico

Descripción técnica

Número de destornilladores	7
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo Hexágono 1,5 mm	626064 1,5
Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo Hexágono 2 mm	626064 2
Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo Hexágono 6 mm	626064 6
Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo Hexágono 3 mm	626064 3
Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo Hexágono 2,5 mm	626064 2,5
Estuche de plástico para llave acodada de 6 caras Tipo 8	626250 8
Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo Hexágono 5 mm	626064 5
Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo Hexágono 4 mm	626064 4