



Juego de llaves acodadas hexagonales con recubrimiento de polvo, Número de destornilladores: 7



Datos de pedido

Número de pedido	626050 7
GTIN	7610733253401
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitudes de los brazos optimizadas. Aleación especial PB Swiss Tools, niquelada, cromada y con recubrimiento de polvo para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color llamativa "Rainbow".

Suministro:

Almacenamiento en: Soporte de plástico

1 destornillador acodado de cada tamaño, n.º 626034, con recubrimiento de polvo: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Descripción técnica

Número de destornilladores	7
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

626034 3

Llaves acodadas hexagonales con recubrimiento de polvo
Hexágono 3 mm

Llaves acodadas hexagonales con recubrimiento de polvo
Hexágono 4 mm

626034 4

Llaves acodadas hexagonales con recubrimiento de polvo
Hexágono 6 mm

626034 6

Llaves acodadas hexagonales con recubrimiento de polvo
Hexágono 1,5 mm

626034 1,5

Estuche de plástico para llave acodada de 6 caras Tipo 8

626250 8

Llaves acodadas hexagonales con recubrimiento de polvo
Hexágono 2,5 mm

626034 2,5

Llaves acodadas hexagonales con recubrimiento de polvo
Hexágono 8 mm

626034 8

Llaves acodadas hexagonales con recubrimiento de polvo
Hexágono 2 mm

626034 2

Llaves acodadas hexagonales con recubrimiento de polvo
Hexágono 5 mm

626034 5