



Juego de llaves acodadas de 6 caras, largas con recubrimiento de polvo, Número de destornilladores: 6



Datos de pedido

Número de pedido	627141 6
GTIN	7610733261352
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado, cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Superficie niquelada, cromada y con **recubrimiento de polvo**. Cantos ligeramente rotos. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Ventaja:

Localización rápida del destornillador adecuado gracias a la codificación de color llamativa.

Contenido:

1 llave acodada n.º 627140: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
Almacenamiento en: Soporte de plástico

Descripción técnica

Número de destornilladores	6
Medidas anchos de llave	métrico
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Superficie	niquelado, con recubrimiento de polvo
Codificación de colores	sí
Cabeza esférica en el brazo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Llave acodada hexagonal, largacon recubrimiento de polvo
Hexágono 2 mm

627140 2

Llave acodada hexagonal, largacon recubrimiento de polvo
Hexágono 5 mm

627140 5

Llave acodada hexagonal, largacon recubrimiento de polvo
Hexágono 2,5 mm

627140 2,5

Llave acodada hexagonal, largacon recubrimiento de polvo
Hexágono 3 mm

627140 3

Llave acodada hexagonal, largacon recubrimiento de polvo
Hexágono 4 mm

627140 4

Llave acodada hexagonal, largacon recubrimiento de polvo
Hexágono 1,5 mm

627140 1,5