

**RUNPOTEC**  
HPI KABELZIEHESPEZIALIST**Guía pasacables RUNPO 5 torcida, en caja de plástico, Longitud de cinta: 30m****Datos de pedido**

Número de pedido	814872 30
GTIN	9120045472813
Clase de artículo	86A

**Descripción****Ejecución:**

**Cinta de tracción, 5,3 mm** de grosor, de poliéster, torcida 3 veces. Extremos comprimidos con **punta de guía flexible reforzada (Runpogleiter)** con compensación de torsión y argolla de tracción de acero fino. Cinta muy flexible, solo 20 mm de radio de flexión.

**Ventaja:**

Prácticamente sin roturas, incluso en el caso de radios muy estrechos.

**Aplicación:**

Para diámetro de tubo 16 – 40 mm.

**Descripción técnica**

Longitud de cinta	30 m
Carga máxima en la conexión de la guía pasacables y el manguito	2,7 kN
Tipo de producto	Herramienta de tracción para cables

