

mato

Bomba manual para bidones



Datos de pedido

| | |
|-------------------|--------|
| Número de pedido | 084356 |
| GTIN | |
| Clase de artículo | 08H |

Descripción

Ejecución:

Bomba manual universal para bidones de plástico para el bombeo de refrigerantes concentrados, diluyentes, disolventes, anticongelantes, etc. Biela de acero inoxidable. Adecuado para bidones de plástico de 20-30 litros.

Idóneo para:

Aceites de corte: N.º 084210 tam. 20, n.º 084220 tam. 20. Concentrados de lubricante refrigerante y aceites de rectificado de alto rendimiento: N.º 084241 tam. 20, n.º 084260 tam. 20, n.º 084265 tam. 20, n.º 084270 tam. 20.

Suministro:

Bomba elevadora para bidones, manguera de plástico de 2 m con boquilla salida, manguera de descarga de 2 m con boquilla de salida, con adaptador de conexión para bidones con rosca exterior DIN 61.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Quality Dress | KLP-C 25 |
| Capacidad de bombeo por carrera | 0,25 l |
| Tipo de producto | Bomba para barriles |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| Lubricante refrigerante concentrado de alto rendimientoHPC VEG Contenido 20 l | 084265 20 |
| Aceite de corte alto rendimiento, sin cloroAlpha 93 Contenido 20 l | 084210 20 |
| Lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento y aceite de aserradoCBF Contenido 20 l | 084241 20 |
| Aceite de corte de alto rendimiento viscoso, sin cloroDAR 50 Visco Contenido 20 l | 084220 20 |
| Taladrina concentrada de máximo rendimientoPlus Contenido 20 l | 084260 20 |
| Aceite de rectificado concentrado de máximo rendimiento Contenido 20 l | 084270 20 |