

RUNPOTEC
HFR KABELZIEHESPEZIALIST

Guía pasacables para cables de fibra de vidrio con bobina de acero, Longitud de cinta: 80m



Datos de pedido

Número de pedido	814882 80
GTIN	9120045473544
Clase de artículo	86A

Descripción

Ejecución:

Cinta de fibra de vidrio de 4,5 mm de grosor, **resistente a la retracción** hasta 5 kN y, sin embargo, **flexible** (hasta 120 mm de radio). Casquillos pegados en ambos extremos con rosca M5 para el alojamiento opcional de puntas de guía flexibles, mallas para tracción de cables o argollas de tracción. En bobina de acero de alta calidad con patas de apoyo extraíbles, 2 departamentos portaobjetos con accesorios, freno de bloqueo y **sistema de salida doble** (marcha rápida y freno de salida automático).

Suministro:

Incluye accesorios almacenados de manera segura en departamento portaobjetos: 1 **punta de guía flexible (Runpogleiter)** con compensación de torsión y argolla de tracción de acero fino. 1 cabezal inicial con grilletes, 1 polea, 2 casquillos, 1 manguito de conexión, 1 pegamento especial 3 g.

Descripción técnica

Resistencia a la tracción	2,2 kN
Longitud de cinta	80 m

Tipo de producto

Herramienta de tracción para cables