

Garant**Lama de tronzado eco, neutro, Altura de lama h₅/ ancho de tronzado w:
32/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273866 32/2
GTIN	4045197722546
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Con refrigeración eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Aplicación:

Para ranuras profundas y para tronzar grandes diámetros.

Idóneo para:

Soporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 o soporte VDI n.º 319132 – 319133.

Pieza de repuesto:

Tapón roscado n.º 279828 1.

Atención:

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656– 273670.

Descripción técnica

Altura de lama h ₅	32 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	60 mm
Ancho de tronzado w	2 mm
Altura h ₁	25 mm
Serie	Eco

Longitud total L	150 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado

Accesorios

Tornillo para lama de tronzar ECO Tipo 1	279828 1
--	----------