



## Estereoscopio STEMI 508 con salida de cámara, Tipo: 508CMAT



### Datos de pedido

Número de pedido	491846 508CMAT
GTIN	2050001785022
Clase de artículo	49B

### Descripción

#### Ejecución:

Microscopio estéreo para obtener imágenes tridimensionales luminosas y nítidas. Diseño Greenough para la máxima calidad de imagen. Las **lentes apocromáticas** corrigen el error de lente para tres colores (rojo, verde y azul) y permiten conseguir imágenes brillantes de color real. Regulación y compensación individuales de la distancia entre pupilas y los defectos de visión. Asa de transporte para el uso móvil. Soporte de luz fría, activación de luz incidente, base plana para luz de transmisión (campo claro/campo oscuro), columna con accionamiento y recorrido de 145 mm.

Lámpara de anillo K LED segmentable – 48 LED en 2 filas.

Con salida de cámara C-Mount integrada.

#### Suministro:

Incluye copas oculares n.º 491832. Accesorios de polarización para proyecto y luz de transmisión.

#### Partes opcionales:

AxioCam 491852 y 491853.

### Descripción técnica

Distancia de trabajo	92 mm
----------------------	-------

Ocular	PL 10×
Ampliación (múltiplo)	6,3 - 50
Zoom	8 : 1
Ø campo visual	35 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Estereoscopio

---

## Accesorios

Copas oculares para microscopios estereoscópicos, par	491832
---	--------