

**Sellador de superficies, 75 ml, ID del fabricante: 58-14****Datos de pedido**

Número de pedido	083332 58-14
GTIN	2050002005259
Clase de artículo	08G

**Descripción****Ejecución:**

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El **contacto completo con la superficie** garantiza la **estanqueidad al 100 %**. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.

**Aplicación:**

Resistencia media, de uso universal, buena cobertura de rendijas.

**Nota:**

Antes de aplicar el sellador, limpiar las superficies con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

**Descripción técnica**

Quality Dress	58-14
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Resistencia funcional según	3 - 6 h

Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Capacidad	75 ml
adecuado para ámbito de aplicación	Unión por bridas
Viscosidad dinámica	28000 - 100000 mPas
Temperatura de almacenamiento	10 - 25 °C
Punto de inflamación	100 °C
Par inicial de arranque mínimo	5 Nm
adecuado para material	Metal
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 150 °C
Base química	metacrilato anaeróbico
Forma	líquido
Resistencia manual al cabo de	15 - 30 min
Color	naranja
intersticio máximo	0,5 mm
Clase de resistencia	resistencia media
Desmontaje	con herramienta especial
Densidad	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Atributo del nombre de producto	75 ml
Tipo de producto	Sellador

## Accesorios

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7061

083391 7061

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7063

083392 7063